


选件



### 型号

型号	尺寸 mm	保持转矩 Ncm	相电流 A	相电阻 Ohm	相电感 mH	转子的转动惯量 gcm <sup>2</sup>	机身长度 mm	分辨率 %/步	重量 kg
ST6318F1004-A	63	6	1	3.8	2	16	9.6	1.8	0.095

### 尺寸图 (单位MM)



### 力矩曲线

