




选件



型号

型号	尺寸 mm	保持转矩 Ncm	相电流 A	相电阻 Ohm	相电感 mH	转子的转动惯量 gcm ²	机身长度 mm	分辨率 °/步	重量 kg
STF2818X0504-A	28	0.98	0.5	3.7	0.88	1.7	9.4	1.8	0.028

尺寸图 (单位MM)



力矩曲线

