



软件



技术参数

温度范围	-10 °C - 40 °C
数字输入端数量	6
数字输入的类型	24 V, 5/24 V 可切换
数字输出	2
数字输出的类型	开漏 (最大 24 V/100 mA)
模拟输入端数量	1
模拟输入的类型	0-20 mA/0-10 V 可切换

型号

型号	接口	额定电流 (RMS) A	峰值电流 (RMS) A	工作电压 V直流	编码器输入	刹车输出	配套电机	重量 kg
C5-01	USB, IO (时钟/方向;模拟)	6	6	12 - 48	-	-	步进电机	0.13

配件



ZK-MICROUSB Micro USB线1.5米

警告



我们建议使用具有足够大小的充电电容来稳定工作电压。

尺寸图 (单位MM)

